

Garant GRIDLINE

Ormar za sredstva za čišćenje širina 40G s krilnim vratima od punog lima, visina mm / tip: 2000-1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Moguća je montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Perforacija 9×9 mm u rasteru od 37 mm na pregradnom korpusu prikladna je za **prihvat kuka i držača Easyfix** (iz skupine 95).

Dio isporuke:

Praktična podjela pomoću 3 police širine 20G. Dodatna polica širine 20G s vješalicom za odjeću (s 3 kuke).

Dio isporuke:

Vješalica br. 940610: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Ormar za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni sa svim ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji. Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

Tehnički opis

Širina	1000 mm
Težina	84 kg
Korisna visina	1840 mm
Visina	2000 mm
Dubina	500 mm
Širina u G	40
Dubina u G	20
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za sredstva za čišćenje

Pribor

Ručka s kukama za odjeću Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940610 40
---	-----------