



## univerzalni ključ za sve standardne ormare i sustave isključenja 97 mm, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	623605 1
GTIN	7610733284931
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

Praktični i kompaktni univerzalni ključ za razvodni ormar od stabilne plastike. Držac bitova s magnetom za čvrsti prihvatač bitova od 1/4 cola.

#### Upotreba:

Za upravljačke ormare, zaporne ventile i mrežne rasklopne ploče.

#### Odgovara :

Četverobridni 5; 6; 8 mm, trobridni 9 mm, krilati Ø 3 – 5 mm, križni prorez PH2, prorez 1×6,25 mm, mješovite mlaznice M24×1, M22×1.

Materijal: Plastika

ukupna duljina: 73 mm

### Tehnički opis

ukupna duljina	73 mm
Profil progona	Četverokutni nasadni ključ
Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Profil progona	Ključ s dva zaporna jezičca

Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Ravni odvijač
Materijal	Plastika
Vrsta proizvoda	Ključ rasklopnog ormara