

## Garant

### Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Razred artikla	11H

#### Opis

##### Izvedba:

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

**Inovativan poligonalan oblik** omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće.**

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 5,65 mm

#### Tehnički opis

Broj steznih utora	5
Ø navoja	6 mm
Broj oštrica Z	5
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	5,65 mm

Dubina navoja	18 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M6×0,75
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja