

Garant**Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139265 10X1
GTIN	4045197509543
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće.**

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 9,55 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	6
Ø navoja	10 mm
Broj oštrica Z	6
Ø drške D _s	7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	9,55 mm

Dubina navoja	30 mm
Nagib navoja	1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M10×1
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja