

Garant

Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139265 12X1
GTIN	4045197509550
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 374). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

\varnothing drške D_s : 9 mm

4-kutna drška \square : 7 mm

\varnothing osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 11,55 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
\varnothing navoja	12 mm
\varnothing drške D_s	9 mm
4-kutna drška \square	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
\varnothing osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	11,55 mm

Dubina navoja	36 mm
Nagib navoja	1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M12×1
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrđlo za oblikovanje navoja