

**List tračne pile 27×2450, Zubi po colu: 10/14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	173580 10/14
GTIN	4045197253927
Razred artikla	16F

**Opis****Izvedba:**

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge** s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67 – 69 HRC) legiranih kobaltom (M42).

**Upotreba:**

**Kombinirano ozubljenje 0°** – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

**Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno** za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

**Normalno ozubljenje 0°** – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

**Normalno ozubljenje 10°** – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

**Napomena:**

**Umetanje novog lista:** Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

**Tehnički opis**

Duljina	2450 mm
Debljina	0,9 mm
širina	27 mm

Ozubljenje	combi
Kut nagiba	0 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile