

Uredski stol s električnim podešavanjem visine bijeli, Širina: 1600mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	974030 1600
GTIN	4044917437135
Razred artikla	91Q

Opis

Izvedba:

Uredski stol s električnim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od masivnog podnožja u obliku slova T na podesivim nogama. Električno podešavanje visine od **740 – 1230 mm**. Motor s laganim početkom i laganim zaustavljanjem. Ploča stola obložena melaminom s ABS rubovima koji su otporni na udarce. Brzina kretanja podešavanja visine 25 mm / s (bez opterećenja).

Boja: podnožje i ploča bijele boje.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	42 kg
Područje podešavanja visine	740 - 1230 mm
Dubina	800 mm
maksimalna nosivost	70 kg
Radna ploča debljina	19 mm
širina	1600 mm
Izvedba	električno podešavanje visine

Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	19 mm
Vrsta proizvoda	Uredski stol