

LED stolna svjetiljka, tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	928653 12
GTIN	7612176079730
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Energetski učinkovita LED stolna svjetiljka od aluminijske s ravnim, homogenim osvjetljenjem bez sjena i odsjaja. Prigušivanje preko upravljačke tipke na glavi svjetiljke u 5 stupnjeva, s funkcijom memoriranja. Sa stabilnim postoljem od aluminijske, Ø postolja 180 mm. Temperatura boje neutralno bijela, 4.000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe.
Zamjena lampa nije moguća.

Trajanje gorenja: 20.000 sati.

Maksimalna visina: 570 mm.

Maksimalni doseg: 740 mm.

Tehnički opis

Boja svjetlosti	neutralne bijele boje
Visina rasvjetnog tijela	22,5 mm
Broj LED-ova	24
Prihvat snaga	12 W
Duljina rasvjetnog tijela	425 mm

Rasvjetno tijelo	LED-svjetiljka
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Širina rasvjetnog tijela	46 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Doseg nosivog kraja	470 mm
Temperatura boje	4000 K
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto