

Praktična okretna ruka za montiranje na stol, broj zglobova: 1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928294 1
GTIN	4009729068304
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Trodimenzionalna okretna ruka monitora od aluminija i plastike, s oprugama tlaka plina za praktično ergonomsko postavljanje monitora. Vodoravni raspon okretanja (180 stupnjeva) i okomiti (75 stupnjeva), mogućnost podešavanja nagiba zaslona. Moguće vodoravno pozicioniranje zaslona.

Jednostavna montaža zaslona s pomoću sustava QuickRelease postavljanja s jednom rukom. Provođenje kablova kroz plastični otvor. Fleksibilno učvršćivanje (stega, otvor ili vijak) za debljinu radne ploče 10 – 50 mm.

Maksimalna širina zaslona 656 mm odnosno 27 cola. Rotira se za 360 stupnjeva, podesivim zaustavljanjem na 180 stupnjeva.

Upotreba:

Ravni zasloni sa standardnom montažom VESA 75/100, 2 – 7 kg.

Lakiranje:

Srebrna.

Tehnički opis

Doseg okretnog kraka	333 mm
Zakretno područje	360 stupanj

Nosivost	2 - 7 kg
Kut zakretanja	75 stupanj
Vrsta proizvoda	Držač za monitor / tipkovnicu