

**Vodeći dio, veličina / Ø čepa: 01/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156750 01/3
GTIN	4033591015708
Razred artikla	16C

Opis**Izvedba:**

Fiksni vodeći dio: plinski nitriran, fino tokaren.

Rotacijski dio: površina kaljena i brušena.

Vel. 01/2,4 do 1/8,4 – **vodeći dio je fiksni.**

Vel. 1/8,5 do 1/18 – **vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.**

Vel. 2/11,5 do 2/13 – **vodeći dio je fiksni.**

Vel. 2/14 do 2/32 – **vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.**

Upotreba:

Kod primjene rotirajućih vodećih dijelova (s provrtom za rashladno sredstvo) vel. 1 i vel. 2 u držaču br. 156720 vel. 1/20 rashladno sredstvo dopijeva izravno na rezne oštrice za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

Tehnički opis

Zatik Ø	3 mm
ukupna duljina	41 mm
Ø drške	2,4 mm
Vrsta proizvoda	Vodeći dio