

Garant**Adapter za brzu izmjenu, glodalo s navojnom drškom s vanjskom maticom ER 32, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319778 M12
GTIN	4062406343668
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije: ≤ 3

Vanjski Ø D: 49 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 29 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	29 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3
Vanjski Ø D	49 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter