

**Garant****Adapter za brzu izmjenu, glodalo s navojnom drškom za unutarnju maticu ER25, navoj M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319779 M10
GTIN	4062406343699
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

**Prednost:**

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata.

Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.<br>Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

**Upotreba:**

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije:  $\leq 3$

Vanjski  $\varnothing$  D: 41 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 14,9 mm

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	14,9 mm
Unutarne hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3
Vanjski Ø D	41 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter