

Garant**Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132640 M7
GTIN	4045197072337
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Vel. M1,7; M2,3; M2,6 sa starim DIN profilom.

Sa zasjekom. Razred tolerancije: ISO 2 6H

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	6 mm
Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	7 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	21 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M7

Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		