

 GRIDLINE

Ormar za sredstva za čišćenje s krilnim vratima od punog lima, širina mm / Model: 1000-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	987001 1000-2
GTIN	4062406347208
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm.

Krilna vrata na unutarnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Rupa na kućištu za odjeljivanje za **prihvat Easyfix kuka i držača** (iz skupine 95).

Dio isporuke:

2 praktične podjele pomoću 3 police širine 20G.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **presvučena prahom.**

Napomena:

Ormari za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni s ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji.

Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 500 mm

Korisna visina: 1840 mm

Širina u G: 40

Dubina u G: 20

Tehnički opis

Širina u G	40
Težina	90 kg
širina	1000 mm
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Korisna visina	1840 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za sredstva za čišćenje