

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z po zubu	0,8 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	3.97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ANGX 10T308ZEER
Vrsta	HB9740
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		