

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9745, tip: TI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213072 TI
GTIN	4062406355487
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,5 mm

Debljina pločica S: 3.97 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	TI
Debljina pločica S	3.97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ANGX 10T308ZEER

Vrsta	HB9745
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p\text{ maks.}}$	0,6 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		