

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, tip: ST1400


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,9 mm

Debljina pločica S: 3.97 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,9 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	3.97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ANGX 10T308ZEER

Vrsta	HB9540
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p, maks.}$	0,8 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p, maks}$	1,6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		