

**Garant****ANGX 10T308ZESR, HB9715, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213068 HART
GTIN	4062406355463
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Dvostrane** izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,6 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,5 mm

Debljina pločica S: 3.97 mm

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Tip	TVRDO
Posmak $f_z$ po zubu	0,5 mm
Debljina pločica S	3.97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ANGX 10T308ZESR

Vrsta	HB9715
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p\text{ maks.}}$	0,4 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
GG(G)	prikladno	355 m/min	K
Zrak	prikladno		