



Ručni uređaj za mjerenje sile DFG, mjerno područje: 500N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479025 500
GTIN	2050002070769
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 450 N
-----------------	------------

Preciznost	0,2 %
Razlučivost	0,1 N
Duljina	191 mm
širina	84 mm
Visina	42 mm
Memorija za izmjerene vrijednosti	50
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje sile