

**Garant****Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132640 M30
GTIN	4045197072450
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje**, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Vel. M1,7; M2,3; M2,6 sa starim DIN profilom.

**Sa zasjekom. Razred tolerancije: ISO 2 6H**

**Tehnički opis**

Ø navoja	30 mm
Ø osnovne rupe	26,5 mm
Nagib navoja	3,5 mm
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	22 mm
Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška □	18 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	90 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M30

Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		