

**HOLEX****Razvrtač s Morse konusom, bez prevlake, MK: MK4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Ravnih žljebova, s cilindričnom drškom i kvadratnim prihvatom.

**Upotreba:**

Za razvrtanje Morse konusa iz konusnih ili isprekidanih rupa.

**Tehnički opis**

Kvadratna drška <input type="checkbox"/>	20 mm
Ukupna duljina L	179 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	119 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 204
Unutaranje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima