

Garant**Ručni razvrtač, podesivi, nazivni Ø DC: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160500 9
GTIN	4045197250650
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Do 5 mm s ravnim žljebovima, od 6 mm s **lijevom spiralom** 7 – 8°. Tijelo razvrtača razrezano je i može ga se pomoću vijka raširiti za otprilike 1/100 mm Ø razvrtača (npr. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Upotreba:

Za proširenje prolaznih rupa na malo veći promjer. Koristiti razvrtače s ravnim žljebovima samo za provrte bez prekida. Pripaziti da vijak nije zategnut kada se razvrtač ne koristi.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	9 mm
Duljina izboja L ₁	75 mm
Kvadratna drška □	7,1 mm
Ukupna duljina L	124 mm
Duljina rezne oštrice L _s	46 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 859
Kut spirale	7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		