

Garant**Strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 4X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132830 4X0,5
GTIN	4045197072948
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	4 mm
Ø osnovne rupe	3,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	2,8 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M4×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		