

**Vodeći dio, veličina / Ø čepa: 1/7,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156750 1/7,5
GTIN	4033591016378
Razred artikla	16C

**Opis****Izvedba:**

**Fiksni vodeći dio:** plinski nitriran, fino tokaren.

**Rotacijski dio:** površina kaljena i brušena.

Vel. 01/2,4 do 1/8,4 – **vodeći dio je fiksni.**

Vel. 1/8,5 do 1/18 – **vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.**

Vel. 2/11,5 do 2/13 – **vodeći dio je fiksni.**

Vel. 2/14 do 2/32 – **vodeći dio s rupom za rashladno sredstvo.**

**Upotreba:**

Kod primjene rotirajućih vodećih dijelova (s provrtom za rashladno sredstvo) vel. 1 i vel. 2 u držaču br. 156720 vel. 1/20 rashladno sredstvo dopijeva izravno na rezne oštrice za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	79 mm
Zatik Ø	7,5 mm
Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Vodeći dio