

**Hlače s naramenicama Highline, siva / crna, konfekcijska veličina DE: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091332 28
GTIN	4030913068558
Razred artikla	06I

Opis**Izvedba:**

Nova i moderna kolekcija **Highline** od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.

Hlače s prednjakom i podesivim strukom.

- **Džep na prednjaku s manžetom i zatvaračem na čičak.**
- **Sigurnosne utične kopče na nosačima.**

Opis:

- **Dva umetnuta prednja džepa.**
- **Gumirani struk.**
- **Patentni zatvarač u rasporu hlača.**
- **Dvostruki džep za metar.**
- **Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.**
- **Džep za mobitel.**
- **Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Više informacija o veličinama i bojama možete pronaći unutar QR-koda.

Hlače s naramenicama u kombinaciji **zrnato plava / tamno modra** pod br. 091331.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Broj džepova za metar	2
Nasadno zatvaranje	Sigurnosne utične kopče na nosačima
Broj džepova na koljenima	2
Materijal	Pamuk, poliester
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak	da
Broj bočnih džepova	2
Konfekcijska veličina DE	28
Veličina FR	54C
Džep	s manžetom i zatvaračem na čičak
Zatvarač za hlače	Patentni zatvarač
Završetak nogavice	ravno, otvoreno
Broj džepova na bedru	1
Džep za mobitel	da
Bočni džepovi	umetnuto
Veličina IT	54C
Serija	Highline
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	54C
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	285 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Standardna odjeća	UV-standard 801

Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	siva / crna
Vrsta proizvoda	Radničke hlače

Pribor

Jastučići za koljeno Standard 1 par tip KNEE	091802 KNEE
--	-------------