

Garant**Strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 2X0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,25 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 1,4 mm

Ø osnovne rupe: 1,75 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	1,75 mm
Ø navoja	2 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,25 mm
Ø drške D _s	1,4 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Dubina navoja	6 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M2x0,25
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		