

**Garant****Strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 24X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132830 24X2
GTIN	4045197073280
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	24 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	2 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	22 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	72 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M24x2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		