



List tračne pile 34×4640, Zubi po colu: 4/6H



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 173860 4/6H |
| GTIN | 2050001659873 |
| Razred artikla | 16F |

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list pile od čelika za opruge s visokim udjelom kroma i HSS-vrhovima zubi (67-69 HRC) legiranih kobaltom (M42).
>Iznimna čvrstoća vrhova zubi, elastično ojačanje.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).

Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).

Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.

Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

| | |
|----------|---------|
| Debljina | 1,1 mm |
| Duljina | 4640 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| širina | 34 mm |
| Kut nagiba | 10 stupanj |
| Ozubljenje | combi |
| Rezni materijal | HSS Co 8 |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |