



Pneumatska kutna brusilica, tip: G2511-125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica, čiji radni broj okretaja i pod teretom gotovo da i ne pada. Sigurnosni starter sprječava neželjeno uključivanje. Snažna jednoručna kutna brusilica u ergonomskoj lakoj izvedbi s kompozitnim kućištem i priključnim dijelom podesivim po duljini za jednostavan pristup uskim mjestima, kočenje vretena i brzo podešavanje zaštitnih poklopaca. **Prihvat M14.**

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Težina	1,77 kg
Oznaka proizvođača	G2511-125
maksimalne vibracije prema EN	6,5 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	1020 l/min

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalni Ø diska	125 mm
Izlazna snaga	900 W
Radna buka	84 dB(A)
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica