

HOLEX**Razvrtač za konusne rupe 1:50, bez prevlake, nazivni Ø DC: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	161200 1,5
GTIN	4045197088864
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Konusne rezne oštrice (1 mm na 50 mm duljine).

Vel. 1,2 – 2,5 – **ravni žlijebovi. Oblik A.**

Vel. 3 – 25 – **spiralno užljebljen. Oblik B.**

Upotreba:

Za ručno razvrtanje konusnih rupa za konične zatike prema ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Preporuka:

Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.

Tehnički opis

mali Ø D ₃	1,4 mm
Nazivni Ø D _C	1,5 mm
veliki Ø D ₂	2,14 mm
Kvadratna drška □	2,5 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L _s	37 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 9
Omjer upuštača	1:50

Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		