

HOLEX**Razvrtač za konusne rupe 1:50, bez prevlake, nazivni Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 161200 14 |
| GTIN | 4045197088970 |
| Razred artikla | 120 |

Opis**Izvedba:**

Konusne rezne oštrice (1 mm na 50 mm duljine).

Vel. 1,2 – 2,5 – **ravni žlijebovi. Oblik A.**

Vel. 3 – 25 – **spiralno užljebljen. Oblik B.**

Upotreba:

Za ručno razvrtnje konusnih rupa za konične zatike prema ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Preporuka:

Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| veliki Ø D ₂ | 18 mm |
| mali Ø D ₃ | 13,8 mm |
| Nazivni Ø D _c | 14 mm |
| Kvadratna drška □ | 12,5 mm |
| Ukupna duljina L | 255 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 210 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 9 |
| Omjer upuštača | 1:50 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |