

Garant**Strojni ureznik, TiCN, MF: 3X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132860 3X0,35
GTIN	4045197073785
Razred artikla	11H

Opis**Preporuka:**

Kod TOOLOX-materijala preporučujemo da \varnothing osnovne rupe bušite 0,05 do 0,3 mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

\varnothing drške D_s : 2,2 mm

\varnothing osnovne rupe: 2,65 mm

Tehnički opis

\varnothing osnovne rupe	2,65 mm
\varnothing navoja	3 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,35 mm
Broj oštrica Z	3
\varnothing drške D_s	2,2 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 374
Dubina navoja	6 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M3×0,35
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	19 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	9 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	4 m/min	H
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		