

Garant**Ručni razvrtač, podesivi, Ø DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160600 12
GTIN	4045197250889
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom. Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	12 mm
Područje podešavanja Ø	12 - 13,5 mm
Kvadratna drška □	6,2 mm
Duljina rezne oštrice L _s	41 mm
Ukupna duljina L	135 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima