

**Garant****Ručni razvrtač, podesivi, nazivni Ø DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160500 12
GTIN	4045197250681
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Do 5 mm s ravnim žljebovima, od 6 mm s **lijevom spiralom** 7 – 8°. Tijelo razvrtača razrezano je i može ga se pomoću vijka raširiti za otprilike 1/100 mm Ø razvrtača (npr. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Upotreba:**

Za proširenje prolaznih rupa na malo veći promjer. Koristiti razvrtače s ravnim žljebovima samo za provrte bez prekida. Pripaziti da vijak nije zategnut kada se razvrtač ne koristi.

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	91 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Kvadratna drška □	10 mm
Ukupna duljina L	152 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	56 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 859
Kut spirale	7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		