

Garant**Garnitura podesivih ručnih razvrtača, u drvenoj kutiji, broj razvrtača: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	160800 11
GTIN	4045197251336
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Garnitura je sastavljena od ručnih razvrtača art. 160600.

Prsten u boji: nema

Ø-područje: 8 - 31,5 mm

Tehnički opis

Broj razvrtača	11
Ø-područje	8 - 31,5 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Pribor

Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 31,5 mm	160600 31,5
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 12 mm	160600 12
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 9 mm	160600 9
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 18 mm	160600 18
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 24 mm	160600 24
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 11 mm	160600 11
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 21 mm	160600 21
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 13,5 mm	160600 13,5
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 27,5 mm	160600 27,5
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 10 mm	160600 10
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 8 mm	160600 8
Ručni razvrtač, podesivi Ø DC 15,5 mm	160600 15,5