

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM oblik CS, TiN, MF: 24X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132835 24X1,5
GTIN	4045197073624
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

(Oblik CS) 2 – 3 uvodna navoja.

S prevlakom TiN.Primjenjiv s **emulzijom** (udio masti najmanje 8 %).

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,5 mm
Ø navoja	24 mm
Ø osnovne rupe	22,5 mm
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm

4-kutna drška □	14,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 374
Dubina navoja	72 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M24×1,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno