

**Konusni razvrtač 1:10, maleni × veliki Ø: 3X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Ručni razvrtač ravnih žljebova s konusnim usponom reznih oštrica (1 mm na 10 mm duljine).

Upotreba:

Za razvrtanje konusnih i prolaznih rupa pripremljenih u više koraka. Nije za cilindrične rupe.

Tehnički opis

mali Ø D ₃	3 mm
veliki Ø D ₂	10 mm
Kvadratna drška □	6,3 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina rezne oštrice L _s	70 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Tvornička norma
Omjer upuštača	1:10
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		