



## Pneumatska mala kutna brusilica, tip: 52294



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079325 52294
GTIN	616026522947
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Mala kutna brusilica** sa snažnim pneumatskim motorom, maksimalan broj okretaja 20000 1/min. **Ø stezne čeljusti 6 mm**. Uporaba kao kutno glodalo ili s brusnim tanjurom br. 554090. 7° kutna glava, bez prijenosnika.

#### Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

#### Napomena:

3M Roloc® mali brusni disk Ø 55 / 75 mm pronaći ćete od br. 554005.

### Tehnički opis

maksimalni Ø diska	75 mm
maksimalna potreba za zrakom	1050 l/min
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Radna buka	79 dB(A)

maksimalne vibracije prema EN	1,3 m/s <sup>2</sup>
Težina	1 kg
Izlazna snaga	522 W
minimalni Ø diska	50 mm
Oznaka proizvođača	52294
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Brusni diskovi984F granulacija 60	554006 60
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 120	554024 120
Brusni diskovi984F granulacija 36	554006 36
Brusni diskovi237AA granulacija 280	554008 280
Brusni diskovi(ZA) granulacija 120	554018 120
Brusni diskovi237AA granulacija 180	554008 180
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 220	554033 220
Brusni diskovi(CER) granulacija 80	554012 80
Brusni diskovi984F granulacija 36	554005 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 120	554019 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 120	554023 120
Brusni diskovi984F granulacija 80	554005 80
Brusni diskovi(ZA) granulacija 50	554018 50
Brusni diskovi787C granulacija 36	554016 36
Brusni diskovi984F granulacija 80	554006 80
Brusni diskovi237AA granulacija 280	554009 280
Brusni diskovi787C granulacija 80	554014 80
Brusni diskovi787C granulacija 60	554016 60

Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 80	554023 80
Brusni diskovi237AA granulacija 400	554009 400
Brusni diskovi237AA granulacija 600	554008 600
Brusni diskovi(ZA) granulacija 60	554018 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 60	554013 60
Brusni diskovi(ZA) granulacija 36	554018 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 80	554018 80
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 60	554024 60
Brusni diskovi(ZA) granulacija 60	554019 60
Brusni diskovi(ZA) granulacija 80	554019 80
Brusni diskovi787C granulacija 120	554016 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 60	554023 60
Brusni diskovi237AA granulacija 600	554009 600
Brusni diskovi(CER) granulacija 36	554013 36
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 60	554033 60
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 36	554023 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 36	554019 36
Brusni diskovi237AA granulacija 120	554009 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 80	554024 80
Brusni diskovi787C granulacija 80	554016 80
Brusni diskovi984F granulacija 60	554005 60
Brusni diskovi787C granulacija 36	554014 36
Brusni diskovi(CER) granulacija 120	554013 120
Brusni diskovi237AA granulacija 120	554008 120
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 120	554033 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 36	554024 36
Brusni diskovi(CER) granulacija 60	554012 60
Brusni diskovi787C granulacija 60	554014 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 80	554013 80

Brusni diskovi(CER) granulacija 36	554012 36
Brusni diskovi237AA granulacija 180	554009 180
Brusni diskovi237AA granulacija 400	554008 400
Brusni diskovi(CER) granulacija 120	554012 120
Brusni diskovi(ZA) granulacija 50	554019 50
Brusni diskovi787C granulacija 120	554014 120