

**Konusni razvrtač 1:10, maleni × veliki Ø: 5X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	161000 5X15
GTIN	4045197088819
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Ručni razvrtač ravnih žljebova s konusnim usponom reznih oštrica (1 mm na 10 mm duljine).

**Upotreba:**

Za razvrtanje konusnih i prolaznih rupa pripremljenih u više koraka. Nije za cilindrične rupe.

**Tehnički opis**

veliki Ø D <sub>2</sub>	15 mm
mali Ø D <sub>3</sub>	5 mm
Kvadratna drška □	10 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	100 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Tvornička norma
Omjer upuštača	1:10
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		