

Garant**Zamjenski dijelovi za namatač crijeva, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080081 1
GTIN	4062406358075
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Zamjensko crijevo za namatač za pneumatsko crijevo.

Odgovara:

Br. 080078, vel. 10.

Tehnički opis

prikladno za	Komprimirani zrak
Materijala crijeva	Poliuretan
Korisna dužina crijeva	10 m
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Boja crijeva	narančasto
maksimalan radni tlak	16 bar
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom

