

**HOLEX****Razvrtač za konusne rupe 1:50, bez prevlake, nazivni Ø DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	161200 6
GTIN	4045197088925
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

Konusne rezne oštrice (1 mm na 50 mm duljine).

Vel. 1,2 – 2,5 – **ravni žlijebovi. Oblik A.**

Vel. 3 – 25 – **spiralno užljebljen. Oblik B.**

**Upotreba:**

Za ručno razvrtnje konusnih rupa za konične zatike prema ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Preporuka:**

Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.

**Tehnički opis**

mali Ø D <sub>3</sub>	5,9 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	6 mm
veliki Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Kvadratna drška □	6,3 mm
Ukupna duljina L	135 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	105 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 9
Omjer upuštača	1:50

Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		