

Garant**APHT 060204 FR, PKD, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD izmjenjive pločice za glodanje s jednom oštricom.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\text{ maks}} = 4$ mm.

$a_{p\text{ max}} = 2,5$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Serija	Softcut®
Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APHT 060204 FR
Vrsta	PKD

Rezni materijal	PKD
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1000 m/min	N
CuZn	prikladno	800 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		