

**Garant**
**APHT 133504 FR, PKD, tip: ALU**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Razred artikla	21L

**Opis**
**Izvedba:**

PKD izmjenjive pločice za glodanje s jednom oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p,max} = 6$  mm.

$a_{p,max} = 3,5$  mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Serijska	Softcut®
Kutni radijus	0,4 mm
Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APHT 133504 FR
Vrsta	PKD

Rezni materijal	PKD
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1000 m/min	N
suho	prikladno		