

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN925, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212248 HART
GTIN	4062406358624
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

S prevlakom za optičko prepoznavanje trošenja.

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Koristiti stegnuto momentom od 3,0 Nm.

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p, maks.} = 2,5$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,16 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 1003 MOTN

Tip: TVRDO

Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 1003 MOTN
Rezni materijal	CBN
Vrsta	CBN925

Posmak f_z po zubu	0,16 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	350 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	300 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	300 m/min	H
GG(G)	prikladno	500 m/min	K
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		