

**Garant****RDHX 0702 MOTN, CBN925, tip: HART**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212218 HART
GTIN	4062406358617
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

S prevlakom za optičko prepoznavanje trošenja.

### Napomena:

Koristiti stegnuto momentom od 0,9 Nm.

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 1,5$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,13 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 0702 MOTN

Tip: HART

## Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 0702 MOTN
Rezni materijal	CBN
Tip	HART
Vrsta	CBN925

Posmak $f_z$ po zubu	0,13 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	350 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	300 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	300 m/min	H
GG(G)	prikladno	500 m/min	K
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		