

Garant**Strojni ureznik, nitriran, MF: 20X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132880 20X1,5
GTIN	4045197074225
Razred artikla	11H

Opis**Prednost:**

Suha obrada kod lijevanog željeza – može se raditi bez rashladnog sredstva. Zahvaljujući nitriranoj površini izuzetno otporan na trošenje.

Napomena:

s 4 oštrice.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 18,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	5
Ø navoja	20 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Broj steznih utora	5
Ø osnovne rupe	18,5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	125 mm

4-kutna drška <input type="checkbox"/>	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M20×1,5
Prevlaka	nitriran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

