



## Pneumatska ravna brusilica, tip: 48325



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079443 48325
GTIN	616026483255
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.** Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. **Kompaktna** ravna brusilica od 300 W s maksimalnim brojem okretaja od **25.000 o/min.** Nadzor nad brojem okretaja za konstantan broj okretaja pod opterećenjem. Predloženi filter produžuje vijek trajanja alata.

#### Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

### Tehnički opis

Težina	0,41 kg
maksimalan broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Duljina	202 mm
maksimalna potreba za zrakom	648 l/min
Radna buka	79 dB(A)
Ø steznih kliješta	6 mm
Izlazna snaga	298 W

Oznaka proizvođača	48325
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

---

**Pribor**

Stezna čahura tip 01497	079449 01497
-------------------------	--------------