

Garant**Osnovni modul centrične stega Xtric, tip: 50SP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 50SP
GTIN	4062406355548
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.**
- **U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.**
- **Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.**
- **Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.**
- **Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.**
- **Sučelje za automatizaciju.**
- **Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.**
- **Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.**
- **Brzo i intuitivno upravljanje.**
- **Preciznost ponavljanja <0,01 mm.**
- **Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.**
- **Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.**
- **Stezni rub za stezne vilice.**
- **Alat za centriranje i ključ za brusilicu.**

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Tehnički opis

L	125 mm
Stezni raspon S2	49 - 94 mm
B	50 mm
B	80 mm
Stezni raspon S1	0 - 51 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 50
Dimenzije širine ključa	7 mm
Dimenzije širine ključa	3 mm
Uzdužni utor	20 mm
Kut klatna	±3 stupanj
maskimalan okretni moment	40 Nm
Visina H	35 mm
Maksimalna sila stezanja do	16 kN
Težina	1,8 kg
Seriya	Xtric
Donja strana mjerača	52 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac