

Re-Bo**List kružne pile fini, bez prevlake, Ø×debljina: 40X1mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	175000 40X1
GTIN	4045197242549
Razred artikla	17A

Opis

Izvedba:

DIN 1837 A fino ozubljen s nakošenim zubima oblika A. Ravni zubi s razmjerno malim utorima. Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm Ø u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.

Upotreba:

Za materijale s tankim stijenkama i male dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

Tehnički opis

Debljina	1 mm
Ø bušenja	10 mm
Ø	40 mm
Broj zubi Z	64

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 1837
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
GG(G)	prikladno	27 m/min	K
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		