

Re-Bo**List kružne pile fini, bez prevlake, Ø×debljina: 20X2,5mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 175000 20X2,5 |
| GTIN | 4045197242013 |
| Razred artikla | 17A |

Opis

Izvedba:

DIN 1837 A fino ozubljen s nakošenim zubima oblika A. Ravni zubi s razmjerno malim utorima. Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm Ø u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.

Upotreba:

Za materijale s tankim stijenkama i male dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

Tehnički opis

| | |
|-------------|--------|
| Ø | 20 mm |
| Debljina | 2,5 mm |
| Ø bušenja | 5 mm |
| Broj zubi Z | 32 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 1837 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 37 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 22 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 27 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 400 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |